



Užveržimo kablys su pavalkėliu M8, Tipas: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris

370070 5

GTIN

2050001874979

Produktų klasė

37K

Aprašymas

Modelis:

Su trumpu įleistu sraigtu.

Visas iš termiškai pagerinto plieno, juodintas.

Paskirtis:

Galima įsukti tiesiogiai į paruoštą kiaurymę, nereikia net gilinti.

Detalių užspaudimui taupant vietą.

detalių užspaudimui taupant vietą.

Tinka:

Aukščio elementas Nr. 370077.

Techninis aprašymas

Ilgis 1

25 mm

F_{max.}

7,3 kN

maksimalus sukimo momentas

20 Nm

Tipas

5

Sriegis M	M8
Aukštis H ₂	14 mm
H ₁	45 - 55 mm
Produkto rūšis	Užspaudimo kablys