



Užveržimo kablys su pavalkėliu M8, Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370070 6
GTIN	2050001887856
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Modelis:

Su trumpu įleistu sraigtu.

Visas iš termiškai pagerinto plieno, juodintas.

Paskirtis:

Galima įsukti tiesiogiai į paruoštą kiaurymę, nereikia net gilinti.

Detalių užspaudimui taupant vietą.

detalių užspaudimui taupant vietą.

Tinka:

Aukščio elementas Nr. 370077.

Techninis aprašymas

Tipas	M 8
Ilgis 1	30 mm
Sriegis M	M8
Aukštis H ₂	14 mm

$F_{\max.}$	6,7 kN
maksimalus sukimo momentas	20 Nm
H_1	45 - 55 mm
Produkto rūšis	Užspaudimo kablys