



## VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø h7: 9,8 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	123302 9,8
GTIN	4045197459312
Produktų klasė	11E

### Aprašas

#### Aprašymas:

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas.**

Išgręžiama labai tiksli kiaurymė, tą užtikrina **4 kreipiamosios briaunos**, kurios tiksliai kreipia grąžtą net labai giliai gręžiant!

Dėl šiek tiek užapvalintos **pagrindinės pjovimo briaunos** ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė**, net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

#### Privalumai:

**Labai saugus darbo procesas ir gera kiaurymės paviršiaus kokybė.**

#### Rekomendacija:

##### Maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus  $1,5 \times \text{nominaliojo } \varnothing$ .

#### Pastaba:

Norint saugiai dirbti grąžtu  $12 \times D$ , būtina pirmiau sucentruoti su grąžtu Nr. 121068 – 121130 arba išsigręžti pagalbinę kiaurymę  $3 \times D$  grąžtu Nr. 122736.

#### NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

**Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 123226 arba 123236.**

Ašmenys: VHM

Gręžimo gylis iki:  $12 \times D$

Smailas kampas: 135 laipsniai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Pjovimo technika: HPC

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancija Nominalusis  $\varnothing$ : h7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Tolerancija Nominalusis  $\varnothing$ : h7

Drožlių griovelio ilgis: 120 mm

Bendras ilgis  $L_{\text{viso}}$ : 162 mm

Koto  $\varnothing$ : 10 mm

Pastūma f plienui < 1100 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/aps,

## Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø	9,8 mm
Drožlių griovelio ilgis	120 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø	10 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	162 mm
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis	105,3 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Gręžimo gylis iki	12×D
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Reikia pagalbines kiaurymes grąžto	taip, kreipiamasis grąžtas
Spalvinis žymėjimas	žalia