

bimos

Didelės apkrovos sukama darbo kėdė, medžiaga



Užsakymo data

Užsakymo numeris	965383
GTIN	4016849591179
Produktų klasė	96B

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirta ir saugi sukama darbo kėdė su sustiprintu, ypač dideliu pagrindu iš aliuminio (Ø 740 mm), plienu dengtas amortizatorius, dar tvirtesnė kėdės konstrukcija.

Laipsniškai reguliuojama atrama, kurios aukštį ir kampą galima nustatyti individualiai.

Ergonomiškos formos sėdimoji dalis ir atrama. Plieninės rankenos.

Su porankiais. Tarpas tarp porankių 570 mm, plotis reguliuojamas.

Labai tvirtas paminkštinimas su 25% didesniu putos kiekiu, labai tvirtas ir patvarus.

Su medžiaginiu apmušalu

Standartas:

DIN 68877

Tiekimo sudėtis:

Su 1 rinkiniu kojelių ir 1 rinkiniu ratukų.

Kėdės keliamoji galia: 160 kg

Aukščio reguliavimo ribos su ratukais: 490 - 640 mm

Sėdynės medžiagos spalva: juoda

Techninis aprašymas

Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
---------------------------	-----------------------------

Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Leistinoji apkrova	160 kg
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Modelis	su ratukais
Kėdės keliamoji galia	160 kg
Sukryžiuotų atraminių kojų Ø	740 mm
Aukščio reguliavimo ribos su ratukais	450 - 600 mm
Aukščio reguliavimo ribos su ratukais	490 - 640 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė

Priedai

Kojelės (1 rinkinys = 5 vnt.)	963188
Ratukai (1 rinkinys = 5 vnt.)	963187