

bimos

Didelės apkrovos sukama darbo kėdė, dirbtinė oda**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965384
GTIN	4016849591070
Produktų klasė	96B

Aprašymas**Modelis:**

Labai tvirta ir saugi sukama darbo kėdė su sustiprintu, ypač dideliu pagrindu iš aliuminio (Ø 740 mm), plienu dengtas amortizatorius, dar tvirtesnė kėdės konstrukcija.

Laipsniškai reguliuojama atrama, kurios aukštį ir kampą galima nustatyti individualiai.

Ergonomiškos formos sėdimoji dalis ir atrama. Plieninės rankenos.

Su porankiais. Tarpas tarp porankių 570 mm, plotis reguliuojamas.

Labai tvirtas paminkštinimas su 25% didesniu putos kiekiu, labai tvirtas ir patvarus.

Su dirbtinės odos apmušalu.

Standartas:**DIN 68877****Tiekimo sudėtis:**

Su 1 rinkiniu kojelių ir 1 rinkiniu ratukų.

Kėdės keliamoji galia: 160 kg

Aukščio reguliavimo ribos su ratukais: 490 - 640 mm

Sėdynės medžiagos spalva: juoda

Techninis aprašymas

Leistinoji apkrova	160 kg
--------------------	--------

Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Modelis	su ratukais
Kėdės keliamoji galia	160 kg
Sukryžiuotų atraminių kojų Ø	740 mm
Aukščio reguliavimo ribos su ratukais	450 - 600 mm
Aukščio reguliavimo ribos su ratukais	490 - 640 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė