

Garant
VHM-HPC grąžtas tipas FS Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 9,6 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	122675 9,6
GTIN	4045197398253
Produktų klasė	11E

Aprašymas
Modelis:

Ypač tvirtas, su pastorinta šerdimi, **specialus profilis**. Speciali viršūnės geometrija.

Mažas spindulinis mušimas ir didelis patvarumas.

Išgręžiamos tikslios, kokybiškos kiaurymės.

Rekomendacija:
Maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus $1,5 \times$ nominalus \emptyset .

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Norma: DIN 6537

Tolerancija Nominalusis \emptyset : h7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pusiau standartinis: taip

Tolerancija Nominalusis \emptyset : h7

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 46,6 mm

Bendras ilgis L: 103 mm

Koto $\emptyset D_s$: 10 mm

Pastūma f titanui $> 850 \text{ N/mm}^2$: 0,12 mm/aps,

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	61 mm
Pastūma f titanui $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/aps,
Nominalusis $\emptyset D_c$	9,6 mm
Koto tolerancija	h6

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	103 mm
Norma	DIN 6537
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	46,6 mm
Pusiau standartinis	taip
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Gręžimo gylis iki	6×D
Tipas	FS
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas