

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 32/19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251112 32/19
GTIN	4045197801128
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	170 mm
Atraminė plokštelė	259031 38
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 7
Laikiklio ISO kodas	PSSNR/L 3232P19
Svirtis	259015 13
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 5
Svirties varžtas	259018 13
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1906..
Koto dydis	32 mm
Plokštelės dydis	19 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis

Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirties varžtas Tipas 13	259018 13
Atraminė plokštelė Tipas 38	259031 38
Svirtis Tipas 13	259015 13
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 7	259044 7
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 4 mm	674242 4
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500