

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 32/19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251113 32/19
GTIN	4045197801135
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	PSSNR/L 3232P19
Atraminė plokštelė	259031 38
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Bendras ilgis L	170 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 7
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Svirties varžtas	259018 13
Svirtis	259015 13
Koto dydis	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1906..
Plokštelės dydis	19 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 5
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 7	259044 7
Svirties varžtas Tipas 13	259018 13
Svirtis Tipas 13	259015 13
Atraminė plokštelė Tipas 38	259031 38
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 4 mm	674242 4
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500