



Užveržimo kablys su pavalkėliu M12, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370071 3
GTIN	2050001877635
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Modelis:

Visas iš termiškai pagerinto plieno, juodintas.

Paskirtis:

Galima įsukti tiesiogiai į paruoštą kiaurymę, nereikia net gilinti.

Detalių užspaudimui taupant vietą.

detalių užspaudimui taupant vietą.

Tinka:

Aukščio elementas Nr. 370078.

Techninis aprašymas

H_1	50 - 65 mm
Ilgis 1	60 mm
F_{max}	11,7 kN
Sriegis M	M12
Tipas	3

maksimalus sukimo momentas	45 Nm
Aukštis H ₂	29 mm
Produkto rūšis	Užspaudimo kablys