



Užveržimo kablys su pavalkėliu M12, Tipas: 4



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 370071 4 |
| GTIN | 2050001886736 |
| Produktų klasė | 37K |

Aprašymas

Modelis:

Visas iš termiškai pagerinto plieno, juodintas.

Paskirtis:

Galima įsukti tiesiogiai į paruoštą kiaurymę, nereikia net gilinti.

Detalių užspaudimui taupant vietą.

detalių užspaudimui taupant vietą.

Tinka:

Aukščio elementas Nr. 370078.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|------------|
| Aukštis H_2 | 27 mm |
| H_1 | 65 - 80 mm |
| $F_{max.}$ | 13,5 kN |
| maksimalus sukimo momentas | 45 Nm |
| Ilgis 1 | 40 mm |

| | |
|----------------|-------------------|
| Sriegis M | M12 |
| Tipas | 4 |
| Produkto rūšis | Užspaudimo kablys |