



Užveržimo kablys su pavalkėliu M12, Tipas: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370071 5
GTIN	2050001886316
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Modelis:

Visas iš termiškai pagerinto plieno, juodintas.

Paskirtis:

Galima įsukti tiesiogiai į paruoštą kiaurymę, nereikia net gilinti.

Detalių užspaudimui taupant vietą.

detalių užspaudimui taupant vietą.

Tinka:

Aukščio elementas Nr. 370078.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	45 Nm
Sriegis M	M12
Aukštis H ₂	29 mm
H ₁	65 - 80 mm
Tipas	5

Ilgis 1	50 mm
$F_{\max.}$	12,6 kN
Produkto rūšis	Užspaudimo kablys