



Užveržimo kablys su pavalkėliu M12, Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370071 6
GTIN	2050001886453
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Modelis:

Visas iš termiškai pagerinto plieno, juodintas.

Paskirtis:

Galima įsukti tiesiogiai į paruoštą kiaurymę, nereikia net gilinti.

Detalių užspaudimui taupant vietą.

detalių užspaudimui taupant vietą.

Tinka:

Aukščio elementas Nr. 370078.

Techninis aprašymas

Tipas	6
F_{max}	11,7 kN
maksimalus sukimo momentas	45 Nm
Ilgis 1	60 mm
H_1	65 - 80 mm

Aukštis H ₂	29 mm
Sriegis M	M12
Produkto rūšis	Užspaudimo kablys