



## Nulenkiamas spaustuvas be rankenos, Tipas: 30R



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

370085 30R

GTIN

2050001883094

Produktų klasė

37K

### Aprašymas

#### Modelis:

- Nulenkiamas spaustuvas „One Touch“ su ašine užspaudimo eiga (H1/H2) valdant svirtį (kairėn/dešinėn).
- Korpusas ir termiškai pagerinti plieno, juodintas.
- Tolygi užveržimo jėga ties detales.
- Su nuimama rankena, todėl užima nedaug vietos.

#### Paskirtis:

- Greitam užspaudimui ir atleidimui gaminat individualias detales.
- Nesudėtingiems pjovimo darbams.

#### Pastaba:

Įsukamos rankenos su sukimo momento ribotuvu tiekiamos papildomai užsakius.

maksimali užspaudimo jėga: 800 N

maks. rankos jėga rankenai: 150 N

### Techninis aprašymas

Aukštis H

57,5 mm

|   |  |
|---|--|
| Sriegis M                               | M6                                     |
| Matmuo E                                | 18 mm                                  |
| B <sub>1</sub>                          | 14 mm                                  |
| L <sub>2</sub>                          | 15 mm                                  |
| L <sub>1</sub>                          | 32 mm                                  |
| Tipas                                   | 30R                                    |
| Užspaudimo aukštis H <sub>1</sub> min.  | 31,4 mm                                |
| Užspaudimo aukštis H <sub>1</sub> maks. | 32,6 mm                                |
| maksimali užspaudimo jėga               | 800 N                                  |
| maks. rankos jėga rankenai              | 150 N                                  |
| P                                       | 30 mm                                  |
| L <sub>3</sub>                          | 25 mm                                  |
| Sriegis M <sub>1</sub>                  | M4                                     |
| Produkto rūšis                          | Tvirtinimo elementų užspaudimo sistema |