



## Nulenkiamas spaustuvas su rankena, Tipas: 30R



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370086 30R
GTIN	2050001883933
Produktų klasė	37K

### Aprašymas

#### Modelis:

- Nulenkiamas spaustuvas „One Touch“ su ašine užspaudimo eiga (H1/H2) valdant svirtį (kairėn/dešinėn).
- Korpusas ir termiškai pagerinti plieno, juodintas.
- Tolygi užveržimo jėga ties detale..
- Su nuimama rankena, todėl užima nedaug vietos.

#### Paskirtis:

- Naudojamas greitam atskirų detalių priveržimui / atleidimui.
- Paprastiems metalo apdirbimo darbams.

#### Pastaba:

Įsukamos rankenos su sukimo momento ribotuvu tiekiamos papildomai užsakius.  
maksimali užspaudimo jėga: 800 N  
maks. rankos jėga rankenai: 150 N

### Techninis aprašymas

Matmuo E	18 mm
Sriegis M	M6
Aukštis H	57,5 mm
L <sub>1</sub>	32 mm

Tipas	30R
L <sub>2</sub>	15 mm
B <sub>1</sub>	14 mm
Užspaudimo aukštis H <sub>1</sub> min.	31,4 mm
Užspaudimo aukštis H <sub>1</sub> maks.	32,6 mm
maksimali užspaudimo jėga	800 N
maks. rankos jėga rankenai	150 N
P	30 mm
L <sub>3</sub>	25 mm
Sriegis M <sub>1</sub>	M4
Produkto rūšis	Tvirtinimo elementų užspaudimo sistema