



## Nulenkiamas spaustuvas su rankena, Tipas: 40R



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370086 40R
GTIN	2050001877352
Produktų klasė	37K

### Aprašymas

#### Modelis:

- Nulenkiamas spaustuvas „One Touch“ su ašine užspaudimo eiga (H1/H2) valdant svirtį (kairėn/dešinėn).
- Korpusas ir termiškai pagerinti plieno, juodintas.
- Tolygi užveržimo jėga ties detale..
- Su nuimama rankena, todėl užima nedaug vietos.

#### Paskirtis:

- Naudojamas greitam atskirų detalių priveržimui / atleidimui.
- Paprastiems metalo apdirbimo darbams.

#### Pastaba:

Įsukamos rankenos su sukimo momento ribotuvu tiekiamos papildomai užsakius.  
maksimali užspaudimo jėga: 1200 N  
maks. rankos jėga rankenai: 200 N

### Techninis aprašymas

L <sub>1</sub>	40 mm
L <sub>2</sub>	20 mm
B <sub>1</sub>	16 mm

Aukštis H	78,1 mm
Matmuo E	25 mm
Tipas	40R
Sriegis M	M8
Užspaudimo aukštis H <sub>1</sub> min.	44,1 mm
Užspaudimo aukštis H <sub>1</sub> maks.	45,9 mm
maksimali užspaudimo jėga	1200 N
maks. rankos jėga rankenai	200 N
P	40 mm
L <sub>3</sub>	32 mm
Sriegis M <sub>1</sub>	M6
Produkto rūšis	Tvirtinimo elementų užspaudimo sistema