



Mobilus pneumatinis tepimo prietaisas, Tinka indams, kurių talpa: 25kg



Užsakymo data

Užsakymo numeris	084000 25
GTIN	8429765410800
Produktų klasė	08H

Aprašymas

Modelis:

Mobilus pneumatinis tepimo prietaisas su vežimėliu saugiam tepalų transportavimui. Pumpuojamas didelis kiekis, nes perdavos santykis yra 1: 55, o siurbimo jungties ir apsauginių tepimo žarnų skersmuo – didelis. Tinka alyvoms ir tepalams, kurių konsistencijos klasė 2, taip pat biotepalams (universaliems).

Tiekimo sudėtis:

Dangtelis, plieninis nuo dulkių saugantis apsauginis dangtelis, pneumatinis tepimo pistoletas ir 4 m žarna.

Pastaba:

Tepimo prietaisas yra susitepantis, todėl nebereikia papildomos vamzdinių tepalinių. Rekomenduojame naudoti vandens skirtuvą su slėgio sumažinimo įtaisu.

Techninis aprašymas

maksimalus sutepimo slėgis	400 bar
būtinasis oro slėgis	3 - 10 bar
maksimalus kiekis	600 g/min

tinka statinėms, kurių talpa	25 kg
Vidinis talpos Ø	300 - 340 mm
Produkto rūšis	Tepimo prietaisas