

**Vietos ieškiklis, Tipas: GMS120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	465570 GMS120
GTIN	3165140560108
Produktų klasė	46T

Aprašymas**Modelis:**

Patikimas net ir giliai esančių objektų (iki 120 mm) buvimo vietos nustatymas. Trys paieškos režimai (apdailos, metalo, laidams su įtampa) įvairios paskirties darbams. Apie rastus objektus patikimai pranešama optiniu ir akustiniu signalu. Tikslus objekto vidurio taško nustatymas. Pasirinkto objekto vidurio tašką galima lengvai pažymėti per ženklinimo kiaurymę. Didelis, apšviestas ekranas. Neslystanti Softgrip danga.

Funkcija:

IP54: yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Rasti galima šias medžiagas: juoduosius ir spalvotuosius metalus, karkasai po mediena, laidai su įtampa.

Tiekimo sudėtis:

Baterija Nr. 081551 6LR61, virvelė-pakabukas, apsauginis krepšys.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	120 mm
-----------------------------	--------

Pasiekimo gylis, plienas	120 mm
Pasiekimo gylis, varis	80 mm
Pasiekimo gylis, aukštos įtampos laidai	50 mm
Pasiekimo gylis, mediena	38 mm
Svoris	270 g
Ilgis	200 mm
Plotis	85 mm
Aukštis	32 mm
IP apsaugos klasė	IP 54
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 6LR61
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Vietos ieškiklis