

**Vietos ieškiklis, Tipas: DTECT120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	465570 DTECT120
GTIN	3165140780070
Produktų klasė	46T

**Aprašymas****Modelis:**

Patikimas net ir giliai esančių objektų (iki 120 mm) buvimo vietos nustatymas. Trys paieškos režimai (apdailos, metalo, laidams su įtampa) įvairios paskirties darbams. Apie rastus objektus patikimai pranešama optiniu ir akustiniu signalu. Taškinis matavimo būdas leidžia dirbti net siauriausiose vietose. Objekto vidurį tiksliai rasti padeda optinė krypties nustatymo funkcija.

**Paskirtis:**

Rasti galima šias medžiagas: juoduosius ir spalvotuosius metalus, karkasai po mediena, laidai su įtampa. Papildomos priemonės: Plastikiniai vamzdžiai pripildyti vandeniu.

**Tiekimo sudėtis:**

Li-Ion akumuliatorius, įkroviklis, L-Boxx

**Techninis aprašymas**

Matavimo ribos (diapazonas)	120 mm
Pasiekimo gylis, plienas	120 mm
Pasiekimo gylis, varis	120 mm
Pasiekimo gylis, aukštos įtampos laidai	60 mm

Pasiekimo gylis, mediena	38 mm
Tikslumas	±10 mm
Svoris	490 g
Ilgis	206 mm
Plotis	92 mm
Aukštis	85 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 6LR61
Maitinimas	Baterijos
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis	Vietos ieškiklis