



Lazerinis atstumo matuoklis, Tipas: GLM40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	465560 GLM40
GTIN	3165140790406
Produktų klasė	46T

Aprašymas

Modelis:

Lazerinis atstumo matuoklis su tvirtu, smūgiams atspariu korpusu, hermetiškas. Optimaliai matomi rodmenys apšviestame trijų eilučių ekrane. Lazerio klasė 2 pagal IEC 825-1.

Detalus aprašymas:

Lazerinis atstumo matuoklis su tvirtu, smūgiams atspariu korpusu, hermetiškas. Optimaliai matomi rodmenys apšviestame trijų eilučių ekrane. Lazerio klasė 2 pagal IEC 825-1. Stovo sriegis 1/4 colio. Integruotas 360° posvyrio jutiklis parodo objekto nuožulnumą, uždėjus korpusą ant jo, ir suteikia galimybę netiesiogiai išmatuoti aukštį. Galima sudarinėti skaitmeninius brėžinius, pagrindinius pjūvius, importuoti jau turimus duomenis ir eksportuoti darbo rezultatus, taip pat patogų išmatuoti statybų aikštes. Duomenų perdavimas per Bluetooth®.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu krepšiu. Su baterijomis 081551 LR3.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo trikojis Nr. 468558

Techninis aprašymas

Srovės tiekimas	081551 LR3
netiesioginis matavimas (Pitagoras)	taip
Sudėtis / atimtis	taip
Baterijų veikimo trukmė (matavimai)	5000
Ploto ir tūrio matavimai	taip
Aukštis	24 mm
Plotis	41 mm
Paskutinių matavimų parodymas	taip
Veikimo nuotolis	40 m
IP apsaugos klasė	IP 54
Matavimo tikslumas	±1,5 mm
Ilgis	105 mm
Svoris	100 g
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081551 LR3
Serija	GLM40
Maitinimas	Baterijos
Lazerio klasė pagal IEC 825-1	2
Produkto rūšis	Atstumo matuoklis

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
Fotoaparato stovas Tipas	468558