

3M Scotch-Brite™

**Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys. CF-PRO, 100 mm × 10 m, Neaustinio audinio struktūra: 280****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

556089 280

GTIN

4064035074142

Produktų klasė

53M

**Aprašymas****Modelis:**

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu. Naši neaustinė medžiaga, **ypač storas grūdelių sluoksnis**, prasiskverbęs giliai į pluoštinę medžiagą. Speciali neaustinės medžiagos sandara užtikrina **didesnį nuimamos medžiagos kiekį**, ilgesnę darbo trukmę, neužsiteršia ir **dar tolygiau šlifuoja**.

**Privalumai:**

- **Prisiderina prie detalės formos.**
- **Atvira porėta sandara neužsiteršia ir neperkaista.**
- **Tolygus užbaigimas.**
- **Galimas sausas ir šlapias šlifavimas.**
- **Sudėtyje nėra jokių korozinių dalių.**

**Paskirtis:**

Darbui rankomis, rankine kaladėle Nr. 556020 arba vibraciniu šlifuokliu. **Vidutinis / pusiau glotnus:** universalus rūdžių apnašų, nedidelių nešvarumų, dažų defektų pašalinimas; rupiai šlifuotų arba šepečiais nuvalytų paviršių šlifavimas, riebalų pašalinimas ir valymas prieš lakuojant.

**Techninis aprašymas**

Modelis	A Very Fine
Neaustinio audinio struktūra	280
Spalva	raudona
3M pavadinimas	CF-PRO
Smulkumo laipsnis	vidutinio smulkumo
Grūdėtumo palyginimas	280 - 360
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Veleno plotis	100 mm
Rulono ilgis	10 m
Produkto pavadinimo požymis	100 mm × 10 m
Produkto rūšis	Neaustinės šlifavimo medžiagos ritinys.

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		

Uni	tinka
drėgnas, maks.	ribotai tinka
sausasis	tinka

---

**Priedai**

Lapelių laikiklis	556020
Įtvaras	556030