



Ketukaištės užspaudimo replės SelectorCrimp, su rankenėlėmis, Tipas: 1,3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	729520 1,3
GTIN	4049002101281
Produktų klasė	70N

Aprašymas

Modelis:

Patikimas užspaudimas priverstiniu fiksatoriumi ir sinchroniniu užspaudimo kaiščių padavimu. Padavimas naudojant selektorių su 8 padėtimis į MIL. Galima užsisakyti atskirus arba kelių dalių kontaktų laikiklius. Galima lengvai pritaikyti MIL padėties reguliatorius. **Optimalus atsivėrimo plotis, ergonomiškas dizainas ir mažiau jėgos.** Selektoriaus padėtis matoma abiejose replių pusėse.

Paskirtis:

Skirtos ištekintiems kaištiniais ir įvoriniams kontaktams su užspaudimo forma analogiška MIL.

Tiekimo sudėtis:

Keturpusės užspaudimo replės sisteminėje pakuotėje.

Pastaba:

Replės ir laikiklis pasirenkamai konkrečiai pagal naudojimo paskirtį. Priklausomai nuo kištukų sistemos galite pasirinkti skirtingus kontaktų laikiklius. Tiekiami pagal užsakymą.

laido skerspjūviui: 0,08 - 1,3 mm²

visas ilgis: 175 mm

Techninis aprašymas

laido skerspjūviui	0,08 - 1,3 mm ²
visas ilgis	175 mm
Gamintojo pavadinimas	SelectorCrimp
Yra priverstinis fiksatorius	taip
skaitmeninis rodmuo	ne

Produkto rūšis

Užspaudimo replės