



## Keturkaištės užspaudimo replės SelectorCrimp, 2K rankenos, Tipas: 3,3



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 729525 3,3    |
| GTIN             | 4049002111174 |
| Produktų klasė   | 70N           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Patikimas užspaudimas priverstiniu fiksatoriumi ir sinchroniniu užspaudimo kaiščių padavimu. Padavimas naudojant selektorių su 8 padėtimis į MIL. Galima užsisakyti atskirus arba kelių dalių kontaktų laikiklius. Galima lengvai pritaikyti MIL padėties reguliatorius. **Optimalus atsivėrimo plotis, ergonomiškas dizainas ir mažiau jėgos.** Selektoriaus padėtis matoma abiejose replių pusėse.

#### Paskirtis:

Skirtos ištekintiems kaištiniais ir įvoriniams kontaktams su užspaudimo forma analogiška MIL.

#### Tiekimo sudėtis:

Keturpusės užspaudimo replės sisteminėje pakuotėje.

#### Pastaba:

Replės ir laikiklis pasirenkami konkrečiai pagal naudojimo paskirtį. Priklausomai nuo kištukų sistemos galite pasirinkti skirtingus kontaktų laikiklius. Tiekiami pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| laido skerspjūviui           | 0,14 - 3,3 mm <sup>2</sup> |
| visas ilgis                  | 230 mm                     |
| Gamintojo pavadinimas        | SelectorCrimp              |
| Yra priverstinis fiksatorius | taip                       |
| skaitmeninis rodmuo          | ne                         |
| Produkto rūšis               | Užspaudimo replės          |

