



Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Super Knips[®], antistatinės rankenos su vielos laikikliu, KW, Visas ilgis: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	726656 125
GTIN	4003773025153
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Plona viršūnė su tiksliai nušlifuotomis pjovimo briaunomis be nuožulos. Rankenos su kelių komponentų apvalkalais, su spyruokle. **Tinka ESD.**

Apdirbama medžiaga:

Iš nerūdijančio plieno (INOX).

Techninis aprašymas

Kerpa vidutinio minkštumo plieninę vielą	0,2 - 1 mm
visas ilgis	125 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	0,2 - 1,6 mm
Galvutės plotis	13,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis	9 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Norma	DIN ISO 9654
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas

Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 54 HRC)
Produkto pavadinimo požymis	KW
Su atidarymo spyruokle	taip
su vielos laikikliu	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės