



Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Super Knips®, KW, Visas ilgis: 125mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 726620 125 |
| GTIN | 4003773035404 |
| Produktų klasė | 73F |

Aprašymas

Modelis:

Plona viršūnė su tiksliai nušlifuotiomis, smulkiomis pjovimo briaunomis. Rankenos su kelių komponentų apvalkalais, su spyruokle.

Paskirtis:

Taip pat tinka stiklo pluošto laidų (šviesolaidžio) kirpimui.

Standartas:

DIN ISO 9654

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, juodintas.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------------------------|
| Kerpa varinę vielą iki Ø | 0,2 - 1,6 mm |
| Galvutės plotis | 13,5 mm |
| Kerpa vidutinio minkštumo plieninę vielą | 0,2 - 1,2 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis | 9 mm |
| visas ilgis | 125 mm |
| Pjovimo briaunos nuožula | be nuosklembos |
| Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas |
| Norma | DIN ISO 9654 |
| Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas |

| | |
|-----------------------------|--|
| Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC) |
| Paviršius | juodintas |
| Produkto pavadinimo požymis | KW |
| Su atidarymo spyruokle | taip |
| su vielos laikikliu | ne |
| Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |