

**Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Super Knips<sup>®</sup>, SFW, Visas ilgis: 125Hmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	726645 125H
GTIN	4003773065074
Produktų klasė	73F

**Aprašymas****Modelis:**

Plona viršūnė su tiksliai nušlifuotiomis, smulkiomis pjovimo briaunomis. Rankenos su kelių komponentų apvalkalais, su spyruokle.

**Standartas:**

**DIN ISO 9654**

**Apdirbama medžiaga:**

Specialusis įrankių plienas, juodintas.

**Techninis aprašymas**

Kerpa varinę vielą iki Ø	0,2 - 1,6 mm
Kerpa vidutinio minkštumo plieninę vielą	0,2 - 1,2 mm
Pjovimo briaunos ilgis	9 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	0,2 - 0,6 mm
Galvutės plotis	13,5 mm
visas ilgis	125 mm
Pjovimo briaunos nuožula	labai maža nuosklemba
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Norma	DIN ISO 9654
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas

Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC)
Paviršius	juodintas
Produkto pavadinimo požymis	SFW
Su atidarymo spyruokle	taip
su vielos laikikliu	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės