



Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Super Knips® su vielos laikikliu, SFW, Visas ilgis: 125Hmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	726650 125H
GTIN	4003773065081
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Plona viršūnė su tiksliai nušlifuotomis, smulkiomis pjovimo briaunomis. Rankenos su kelių komponentų apvalkalais, su spyruokle.

Standartas:

DIN ISO 9654

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, juodintas.

Techninis aprašymas

Kerpa vidutinio minkštumo plieninę vielą	0,2 - 1,2 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	0,2 - 0,6 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	0,2 - 1,6 mm
Galvutės plotis	13,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis	9 mm
visas ilgis	125 mm
Pjovimo briaunos nuožula	labai maža nuosklemba
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Norma	DIN ISO 9654

Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC)
Paviršius	juodintas
Produkto pavadinimo požymis	SFW
Su atidarymo spyruokle	taip
su vielos laikikliu	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės