



Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Super Knips®, antistatinės rankenos, KW, Visas ilgis: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	726660 125
GTIN	4003773025184
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Plona viršūnė su tiksliai nušlifuotomis pjovimo briaunomis be nuožulos. Rankenos su kelių komponentų apvalkalais, su spyruokle. **Tinka ESD.**

Paskirtis:

Taip pat tinka stiklo pluošto laidų (šviesolaidžio) kirpimui.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, juodintas.

Techninis aprašymas

visas ilgis	125 mm
Galvutės plotis	13,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis	9 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	0,2 - 1,6 mm
Kerpa vidutinio minkštumo plieninę vielą	0,2 - 1,2 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Medžiaga	Specialus specialios kokybės įrankių plienas, grūdintas alyva

Norma	DIN ISO 9654
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC)
Paviršius	juodintas
Produkto pavadinimo požymis	KW
Su atidarymo spyruokle	taip
su vielos laikikliu	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės