

HOLEX**Pereinamoji įvorė greitojo keitimo įdėklams, Pereinamosios įvorės $\varnothing d_1 / \varnothing d_2$: 31/19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	335665 31/19
GTIN	4045197801425
Produktų klasė	32P

Aprašymas**Paskirtis:**

Didesnių sriegimo griebtuvų, kurių dydis M6–20 arba M14–33, pritaikymas mažesnėms greitojo keitimo įvorėms M3–12 arba M6–20.

Techninis aprašymas

sriegio įdėklui (d_2)	M3 – M12
Išorinis $\varnothing D$	46 mm
patrono dydžiui (d_1)	M6 – 20
Ilgis a	4,75 mm
Gręžimo $\varnothing D_c$	31 mm
Riebokšlio $\varnothing d_2$	19 mm
Produkto rūšis	Adapteris

