

**HOLEX****Pereinamoji įvorė greitojo keitimo įdėklams, Pereinamosios įvorės  $\varnothing d_1 / \varnothing d_2$ : 48/19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	335665 48/19
GTIN	4045197801432
Produktų klasė	32P

**Aprašymas****Paskirtis:**

Didesnių sriegimo griebtuvų, kurių dydis M6–20 arba M14–33, pritaikymas mažesnėms greitojo keitimo įvorėms M3–12 arba M6–20.

**Techninis aprašymas**

Ilgis a	8,3 mm
Išorinis $\varnothing D$	68 mm
patrono dydžiui ( $d_1$ )	M14 – 33
sriegio įdėklui ( $d_2$ )	M3 – M12
Gręžimo $\varnothing D_c$	48 mm
Riebokšlio $\varnothing d_2$	19 mm
Produkto rūšis	Adapteris

