


HOLEX**Darbinį ilgį kompensuojantis Weldon elementas, trumpas, Kai nominalusis Ø d: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	335720 10
GTIN	4045197801524
Produktų klasė	32P

Aprašymas**Modelis:**

Cilindrinis laikiklis grūdintas ir nušlifuotas, su **greitojo keitimo mova**. Vidinis kvadratas sriegiklių tvirtinimui arba sukimo momento perdavimui. Fiksavimo mechanizmas neleidžia sriegiklio ištraukti.

Išlyginamasis elementas kompensuoja ašinį ilgį tempiant ir gniuždant po 0,2 mm. Weldon elementai tvirtinami arba įpjova, arba išlyginamuoju elementu.

Privalumai:

- **Labai patraukli kaina.**
- **Tvirtas ir plonas modelis.**
- **Užveržiamo ir darbinės dalies ilgių įvairovė.**

Paskirtis:

Sriegiklio tvirtinimui Weldon griebtuve.

Priedai pasirinktinai:

Išlyginamasis elementas Nr. 335730.

Pastaba:

Minimalaus išlyginimo funkcija **tik** kartu su Nr. 300415 ir 335730. Naudojant standartinį Weldon griebtuvą galima užspausti tik standžiai, žr. Nr. 335740.

Techninis aprašymas

Reguliuojama ilgis V	10 mm
Iškyšos ilgis A	45,5 mm
Užspaudimo ribos d	10 mm

Išorinis Ø D	18 mm
Bendras ilgis L	48 mm
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

Priedai

Išlyginamasis elementas Užspaudimo ribos d 7-10 mm	335730 7-10
--	-------------