

HOLEX**Darbinį ilgį kompensuojantis Weldon elementas, ilgas, Kai nominalusis Ø d: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	335725 10
GTIN	4045197801579
Produktų klasė	32P

Aprašymas**Modelis:**

Cilindrinis laikiklis grūdintas ir nušlifluotas, su **greitojo keitimo mova**. Vidinis kvadratas sriegiklių tvirtinimui arba sukimo momento perdavimui. Fiksavimo mechanizmas neleidžia sriegiklio ištraukti.

Išlyginamasis elementas kompensuoja ašinį ilgį tempiant ir gniuždant po 0,2 mm. Weldon elementai tvirtinami arba įpjova, arba išlyginamuju elementu.

Privalumai:

- **Labai patraukli kaina.**
- **Tvirtas ir plonas modelis.**
- **Užveržiamo ir darbinės dalies ilgių įvairovė.**

Paskirtis:

Sriegiklio tvirtinimui Weldon griebtuve.

Priedai pasirinktinai:

Išlyginamasis elementas Nr. 335730.

Pastaba:

Minimalaus išlyginimo funkcija **tik** kartu su Nr. 300415 ir 335730. Naudojant standartinį Weldon griebtuvą galima užspausti tik standžiai, žr. Nr. 335740.

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos d	10 mm
Išorinis Ø D	18 mm
Iškyšos ilgis A	145,5 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm

Bendras ilgis L	148 mm
Produkto rūšis	Sriegimo patronas