



Multimetras, Tipas: 760-1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	473310 760-1
GTIN	4029547013942
Produktų klasė	47B

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas plastikinis korpusas su dideliu šviečiančiu LCD ekranu ir gumuota zona laikymui rankose.

Automatinis matavimo dydžio atpažinimas. Automatinis matavimo ribų ir metodo nustatymas (AC/DC). Valdymas paprastas, leidžiantis išvengti klaidų, nes mygtukai apšviesti.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens pusrų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tinka daugeliui darbų elektrotechnikos, pramoninės, remonto ir serviso srityse (klaidų paieška).

Standartas:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Tiekimo sudėtis:

Su 3 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3 ir matavimo laidais.

Techninis aprašymas

Nuolatinė įtampa DC	0,1 mV - 600 V
---------------------	----------------

Nuolatinė srovė DC	1 mA - 10 A
Diodų patikra	taip
Viršįtampio kategorija	IV KAT., 300 V; III KAT., 600 V
Varža	0,1 - 40 MΩ
Dažnis	0,001 Hz - 512 kHz
Talpa	0,001 nF - 100 μF
IP apsaugos klasė	IP 64
Srovės pratekėjimo tikrinimas	taip
Pagrindinis tikslumas	0,8 %
Kintamoji įtampa AC	0,1 mV - 600 V
Kintamoji srovė AC	1 mA - 10 A
Kalibravimas	I3
Rodmenų apimtis	4000
Baterijų kiekis	3
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN EN 61326-1
Norma	EN 61010-2-033
Produkto rūšis	Multimetras

Paslaugos

KalibravimasSkaitmeninis multimetras Vietų skaičius po kablelio 3	027000 3
DAkkS kalibravimasSkaitmeninis multimetras Vietų skaičius po kablelio 3	027010 3

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------