



## Multimetras, Tipas: 760-2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	473310 760-2
GTIN	4029547013959
Produktų klasė	47B

### Aprašymas

**Modelis:**

Tvirtas plastikinis korpusas su dideliu šviečiančiu LCD ekranu ir gumuota zona laikymui rankose.

**Automatinis matavimo dydžio atpažinimas. Automatinis matavimo ribų ir metodo nustatymas (AC/DC). Valdymas paprastas, leidžiantis išvengti klaidų, nes mygtukai apšviesti.**

**Funkcija:**

IP64: Yra apsauga nuo vandens pusrų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Paskirtis:**

Tinka daugeliui darbų elektrotechnikos, pramoninės, remonto ir serviso srityse (klaidų paieška).

**Standartas:**

**DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033**

**Tiekimo sudėtis:**

Su 3 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3 ir matavimo laidais. Papildomas adapteris K tipo termoelementams.

**Priedai pasirinktinai:**

Matavimo jutiklis Nr. 474120 dyd. OF

### Techninis aprašymas

Varža	0,1 - 60 MΩ
Pagrindinis tikslumas	0,1 %
Dažnis	0,001 Hz - 30 MHz
Nuolatinė įtampa DC	0,1 mV - 600 V
Kintamoji įtampa AC	0,1 mV - 600 V
Viršįtampio kategorija	IV KAT., 600 V; III KAT., 1000 V
IP apsaugos klasė	IP 64
Temperatūra	-20 - 500 °C
Talpa	0,001 nF - 30000 μF
Nuolatinė srovė DC	0,1 μA - 10 A
Kalibravimas	I3
Matavimo būdas	TRUE RMS
Rodmenų apimtis	6000
Kintamoji srovė AC	0,1 μA - 10 A
Diodų patikra	taip
Srovės pratekėjimo tikrinimas	taip
Baterijų kiekis	3
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN EN 61326-1
Norma	EN 61010-2-033
Produkto rūšis	Multimetras

## Paslaugos

DAkkS kalibravimas Skaitmeninis multimetras Vietų  
skaičius po kablelio 3

027010 3

Kalibravimas Skaitmeninis multimetras Vietų skaičius po  
kablelio 3

027000 3

**Priedai**

Temperatūros jutiklis, K tipas Tipas OF	474120 OF
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3