



Multimetras, Tipas: 760-3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	473310 760-3
GTIN	4029547013966
Produktų klasė	47B

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas plastikinis korpusas su dideliu šviečiančiu LCD ekranu ir gumuota zona laikymui rankose.

Automatinis matavimo dydžio atpažinimas. Automatinis matavimo ribų ir metodo nustatymas (AC/DC). Valdymas paprastas, leidžiantis išvengti klaidų, nes mygtukai apšviesti.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens pusrų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tinka daugeliui darbų elektrotechnikos, pramoninės, remonto ir serviso srityse (klaidų paieška).

Standartas:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Tiekimo sudėtis:

Su 3 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3 ir matavimo laidais.

Techninis aprašymas

Pagrindinis tikslumas	0,1 %
-----------------------	-------

Talpa	0,001 nF - 60000 μ F
Nuolatinė srovė DC	0,1 μ A - 10 A
IP apsaugos klasė	IP 64
Varža	0,1 - 60 M Ω
Dažnis	0,001 Hz - 60 MHz
Srovės pratekėjimo tikrinimas	taip
Kalibravimas	I3
Rodmenų apimtis	6000
Kintamoji srovė AC	0,1 μ A - 10 A
Temperatūra	-20 - 500 °C
Diodų patikra	taip
Viršįtampio kategorija	IV KAT., 600 V; III KAT., 1000 V
Matavimo būdas	TRUE RMS
Nuolatinė įtampa DC	0,1 mV - 1000 V
Kintamoji įtampa AC	0,1 mV - 1000 V
Baterijų kiekis	3
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN EN 61326-1
Norma	EN 61010-2-033
Produkto rūšis	Multimetras

Paslaugos

KalibravimasSkaitmeninis multimetras Vietų skaičius po kablelio 3	027000 3
DAkkS kalibravimasSkaitmeninis multimetras Vietų skaičius po kablelio 3	027010 3

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3

081561 LR3