



Skaitmeninės srovės matavimo replės, Tipas: 770-2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	473315 770-2
GTIN	4029547013980
Produktų klasė	47B

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas plastikinis korpusas su dideliu šviečiančiu LCD ekranu ir gumuota zona laikymui rankose.

Unikalus sugriebimo mechanizmas palengvina matavimą ankštose vietose. **Automatinis matavimo ribų ir metodo nustatymas (AC/DC)**. μ A matavimo diapazonas jonizacijos srautų matavimui (su matavimo laidais).

Paskirtis:

Tinka daugeliui darbų elektrotechnikos, pramoninės, remonto ir serviso srityse (klaidų paieška).

Standartas:

EN 61326-1, EN 61140.

Tiekimo sudėtis:

Su 3 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3 ir matavimo kabeliais. papildomas adapteris K tipo termoelementams.

Techninis aprašymas

Nuolatinė įtampa DC	1 mV - 600 V
Rodmenų apimtis	4000

Viršįtampio kategorija	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Dažnis	0,001 Hz - 10 kHz
Varža	0,1 - 40 MΩ
Matavimo būdas	TRUE RMS
Kintamoji įtampa AC	1 mV - 600 V
Nuolatinė srovė DC	0,1 A - 400 A
Pagrindinis tikslumas	0,8 %
Kintamoji srovė AC	0,1 A - 400 A
Srovės pratekėjimo tikrinimas	taip
Diodų patikra	taip
Talpa	0,001 μF - 100 μF
Temperatūra	-20 - 500 °C
Baterijų kiekis	3
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Maitinimas	Baterijos
Srovės tiekimas	3× Nr. 081561 dyd. LR3
Kalibravimas	I4
Produkto rūšis	Srovės matavimo replės

Paslaugos

DAkKS kalibravimasSrovės matavimo replės Tipas D	027060 D
KalibravimasSrovės matavimo replės Tipas D	027050 D

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------