



## Skaitmeninės srovės matavimo replės, Tipas: 770-3



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 473315 770-3  |
| GTIN             | 4029547013997 |
| Produktų klasė   | 47B           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas plastikinis korpusas su dideliu šviečiančiu LCD ekranu ir gumuota zona laikymui rankose.

**Unikalus sugriebimo mechanizmas** palengvina matavimą ankštose vietose. **Automatinis matavimo ribų ir metodo nustatymas (AC/DC)**.  $\mu$ A matavimo diapazonas jonizacijos srautų matavimui (su matavimo laidais). Duomenų perdavimas per Bluetooth ir testo Smart probes App (Reikalavimai sistemai: iOS 8.3 arba Android 4.3 arba naujas / Bluetooth 4.0). Galios matavimai.

#### Paskirtis:

Tinka daugeliui darbų elektrotechnikos, pramoninės, remonto ir serviso srityse (klaidų paieška).

#### Standartas:

**EN 61326-1, EN 61140.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su 3 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3 ir matavimo kabeliais.

### Techninis aprašymas

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Varža          | 0,1 - 60 M $\Omega$ |
| Matavimo būdas | TRUE RMS            |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dažnis                        | 0,001 Hz - 10 kHz             |
| Rodmenų apimtis               | 6000                          |
| Nuolatinė srovė DC            | 0,1 A - 600 A                 |
| Nuolatinė įtampa DC           | 1 mV - 600 V                  |
| Kintamoji srovė AC            | 0,1 A - 600 A                 |
| Viršįtampio kategorija        | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V  |
| Pagrindinis tikslumas         | 0,1 %                         |
| Kintamoji įtampa AC           | 1 mV - 600 V                  |
| Srovės pratekėjimo tikrinimas | taip                          |
| Diodų patikra                 | taip                          |
| Galios matavimai              | taip                          |
| Talpa                         | 0,001 $\mu$ F - 60000 $\mu$ F |
| Temperatūra                   | -20 - 500 °C                  |
| Baterijų kiekis               | 3                             |
| Įmontuotų baterijų Nr.        | 081561 LR3                    |
| Maitinimas                    | Baterijos                     |
| Srovės tiekimas               | 3× Nr. 081561 dyd. LR3        |
| Kalibravimas                  | I4                            |
| Produkto rūšis                | Srovės matavimo replės        |

## Paslaugos

|   |          |
|---|----------|
| Kalibravimas Srovės matavimo replės Tipas D       | 027050 D |
| DAkKS kalibravimas Srovės matavimo replės Tipas D | 027060 D |

## Priedai

|   |            |
|---|------------|
| Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3 | 081561 LR3 |
|---|------------|