



## Įtampos matuoklis, Tipas: 750-2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	473210 750-2
GTIN	4029547013904
Produktų klasė	47B

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas plastikinis korpusas su neslidžiu žiedu – saugus darbas be pavojaus nuslysti. **Aiškus 360° ekranas** su šviesolaidžiu. **Integruotas kišeninis prožektorius** matavimo vietai apšviesti.

#### Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens pusrų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

#### Paskirtis:

Profesionaliam, daugiapakopiam įtampos, laidininkų ir poliškumo tikrinimui. Tinka elektrotechnikos, pramoniniams, remonto ir serviso darbams (klaidų paieška). Su apkrovos įjungimo funkcija (30 mA FI aktyvavimas mygtuku).

#### Standartas:

**DIN EN 61243-3 und CAT III**

#### Tiekimo sudėtis:

su baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3, kontrolinių liestukų apsauga ir matavimo antgalių antdėklais.

### Techninis aprašymas

Rodmenų diapazonas AC	12 - 690 V
-----------------------	------------

Matavimo vietų apšvietimas	taip
Viršįtampio kategorija	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Sukamojo lauko krypties tikrinimas	100 – 690 V
Rodmenų diapazonas DC	12 - 690 V
Fazių tikrinimas	100 – 690 V
Srovės pratekėjimo tikrinimas	akustinis / LED iki 500 kΩ
IP apsaugos klasė	IP 64
FI/RCD bandomosios srovės saugiklis	taip
Kalibravimas	I1
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081551 LR3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Įtampos matuoklis

## Paslaugos

Kalibravimo/Įtampos matuoklis Tipas S	027120 S
DAkKS kalibravimas/Įtampos matuoklis Tipas S	027160 S

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------