



## Plokščios replės elektronikai, Visas ilgis: 115mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	727190 115
GTIN	4003773035107
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

**Modelis:**

Nupoliruota iki blizgesio, todėl netrukdo jokios chromuotų detalių atplaišos. Perkištas precizinis lankstas. Dviguba spyruoklė su maža trintimi atidaro švelniai ir tolygiai. Glotniai nušlifuoti paviršiai. Kruopščiai nuimtos užvartos nuo kraštų. Rankenos su daugiakomponenčiu apvalkalu.

**Paskirtis:**

Tiksliems pjovimo darbams, pvz. elektronikoje arba tiksliojoje mechanikoje.

**Standartas:**

DIN ISO 9655

**Apdirbama medžiaga:**

Rutulinių guolių plienas, grūdintas alyvoje.

**Pastaba:**

Kiti modeliai užsakomi atskirai.

### Techninis aprašymas

Žiaunų modelis	vidus glotniai nušlifuoti
Galvutės plotis	9,5 mm
visas ilgis	115 mm
Žiaunų ilgis	22,5 mm
Žiočių forma	plokščias, tiesus
Norma	DIN ISO 9655

Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga	Rutulinių guolių plienas
Paviršius	poliruotas iki blizgesio
Su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	Plokščios replės