



Plokščios replės elektronikai, Visas ilgis: 115mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	727195 115
GTIN	4003773024835
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Nupoliruota iki blizgesio, todėl netrukdo jokios chromuotų detalių atplaišos. Perkištas precizinis lankstas. Dvigubos mažos trinties spyruoklės atveria labai švelniai ir tolygiai. Daugiasluoksnės rankenos, juodos/pilkos, nelaidžios elektrai. **Tinka ESD**. Glotniai nušlifuoti paviršiai. Kruopščiai nuimtos užvartos nuo kraštų.

Paskirtis:

Tiksliems pjovimo darbams, pvz. elektronikoje arba tiksliojoje mechanikoje.

Standartas:

DIN ISO 9655

Apdirbama medžiaga:

Rutulinių guolių plienas, grūdintas alyvoje.

Pastaba:

Kiti modeliai užsakomi atskirai.

Techninis aprašymas

Galvutės plotis	9,5 mm
visas ilgis	115 mm
Žiaunų modelis	vidus glotniai nušlifluotas
Žiaunų ilgis	22,5 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Žiočių forma	plokščias, tiesus

Norma	DIN ISO 9655
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga	Rutulinių guolių plienas
Paviršius	poliruotas iki blizgesio
Su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	Plokščios replės