



Smailios žnyplės elektronikai, Visas ilgis: 115mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 727191 115 |
| GTIN | 4003773035114 |
| Produktų klasė | 73F |

Aprašymas

Modelis:

Nupoliruota iki blizgesio, todėl netrukdo jokios chromuotų detalių atplaišos. Perkištas precizinis lankstas. Dviguba spyruoklė su maža trintimi atidaro švelniai ir tolygiai. Glotniai nušlifuoti paviršiai. Kruopščiai nuimtos užvartos nuo kraštų. Rankenos su daugiakomponenčiu apvalkalu.

Paskirtis:

Tiksliems pjovimo darbams, pvz. elektronikoje arba tiksliojoje mechanikoje.

Standartas:

DIN ISO 9655

Apdirbama medžiaga:

Rutulinių guolių plienas, grūdintas alyvoje.

Pastaba:

Kiti modeliai užsakomi atskirai.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Galvutės plotis | 9,5 mm |
| Žiaunų ilgis | 22,5 mm |
| visas ilgis | 115 mm |
| Žiočių forma | smailiais galais, tiesios |
| Norma | DIN ISO 9655 |
| Žiaunų modelis | vidus glotniai šlifuotas |

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas |
| Medžiaga | Rutulinių guolių plienas |
| Paviršius | poliruotos iki veidrodinio blizgesio |
| Su atidarymo spyruokle | taip |
| Produkto rūšis | Replės prailgintomis žiaunomis |