



Smailios žnyplės elektronikai, Visas ilgis: 115mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	727196 115
GTIN	4003773024842
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Nupoliruota iki blizgesio, todėl netrukdo jokios chromuotų detalių atplaišos. Perkištas precizinis lankstas. Dvigubos mažos trinties spyruoklės atveria labai švelniai ir tolygiai. Daugiasluoksnės rankenos, juodos/pilkos, nelaidžios elektrai. **Tinka ESD.** Glotniai nušlifuoti paviršiai. Kruopščiai nuimtos užvartos nuo kraštų.

Paskirtis:

Tiksliems pjovimo darbams, pvz. elektronikoje arba tiksliojoje mechanikoje.

Standartas:

DIN ISO 9655

Apdirbama medžiaga:

Rutulinių guolių plienas, grūdintas alyvoje.

Pastaba:

Kiti modeliai užsakomi atskirai.

Techninis aprašymas

Žiaunų ilgis	22,5 mm
visas ilgis	115 mm
Galvutės plotis	9,5 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Žiočių forma	smailiais galais
Norma	DIN ISO 9655

Žiaunų modelis	vidus glotniai šlifluotas
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga	Rutulinių guolių plienas
Paviršius	poliruotos iki veidrodinio blizgesio
Su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	Replės prailgintomis žiaunomis