



Smailios replės elektronikai, lenktos 45°, Visas ilgis: 115mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	727192 115
GTIN	4003773040736
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Nupoliruota iki blizgesio, todėl netrukdo jokios chromuotų detalių atplaišos. Perkištas precizinis lankstas. Dviguba spyruoklė su maža trintimi atidaro švelniai ir tolygiai. Glotniai nušlifuoti paviršiai. Kruopščiai nuimtos užvartos nuo kraštų.

Rankenos su daugiakomponenčiu apvalkalu.

Paskirtis:

Tiksliems pjovimo darbams, pvz. elektronikoje arba tikslojoje mechanikoje.

Standartas:

DIN ISO 9655

Apdirbama medžiaga:

Rutulinių guolių plienas, grūdintas alyvoje.

Pastaba:

Kiti modeliai užsakomi atskirai.

Techninis aprašymas

Galvutės plotis	9,5 mm
visas ilgis	115 mm
Žiaunų ilgis	22,5 mm
Žiočių forma	smailiais galais, lenktos 45°
Norma	DIN ISO 9655
Žiaunų modelis	vidus glotniai šlifuotas

Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga	Rutulinių guolių plienas
Paviršius	poliruotos iki veidrodinio blizgesio
Su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	Replės prailgintomis žiaunomis