



## Smailios replės elektronikai, lenktos 45°, Visas ilgis: 115mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	727197 115
GTIN	4003773024866
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Nupoliruota iki blizgesio, todėl netrukdo jokios chromuotų detalių atplaišos. Perkištas precizinis lankstas. Dvigubos mažos trinties spyruoklės atveria labai švelniai ir tolygiai. Daugiasluoksnės rankenos, juodos/pilkos, nelaidžios elektrai. **Tinka ESD.** Glotniai nušlifuoti paviršiai. Kruopščiai nuimtos užvartos nuo kraštų.

#### Paskirtis:

Tiksliems pjovimo darbams, pvz. elektronikoje arba tikslojoje mechanikoje.

#### Standartas:

DIN ISO 9655

#### Apdirbama medžiaga:

Rutulinių guolių plienas, grūdintas alyvoje.

#### Pastaba:

Kiti modeliai užsakomi atskirai.

### Techninis aprašymas

Galvutės plotis	9,5 mm
visas ilgis	115 mm
Žiaunų ilgis	22,5 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Žiočių forma	smailiais galais, lenktos 45°
Norma	DIN ISO 9655

Žiaunų modelis	vidus glotniai šlifluotas
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga	Rutulinių guolių plienas
Paviršius	poliruotos iki veidrodinio blizgesio
Su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	Replės prailgintomis žiaunomis