



Elektronikai skirtos šoninio kirpimo žnyplės, poliruotos iki veidrodinio blizgesio, apvali galvutė, FW, Visas ilgis: 115mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	726435 115
GTIN	4003773025092
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Paviršius nupoliruotas iki veidrodinio blizgesio, todėl chromo dalelės neatsilupa ir nesukelia trukdžių. Stabilus, perdurtas ir lankstus lankstas. Dviguba spyruoklė atsidaro švelniai ir tolygiai. Daugiakomponenčiai rankenų apvalkalai juodi / pilki, izoliuoti, **tinka darbui su elektronika.**

Paskirtis:

Tiksliam pjovimui, pvz., elektronikos ir tiksliosios mechanikos darbams.

Standartas:

DIN ISO 9654

Apdirbama medžiaga:

Rutuliniams guoliams skirtas plienas, pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu.

Techninis aprašymas

Galvutės plotis	11 mm
visas ilgis	115 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	0,3 - 1,6 mm
Pjovimo briaunos ilgis	14 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	0,3 - 0,6 mm
Kerpa vidutinio minkštumo vielą iki Ø	0,3 - 1,2 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD

Pjovimo briaunos nuožula	maža nuosklemba
Medžiaga	Rutulinių guolių plienas
Galvutės forma	apvalus
Norma	DIN ISO 9654
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 62 HRC)
Paviršius	poliruotas iki veidrodinio blizgesio
Produkto pavadinimo požymis	FW
Su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės