



## Elektronikai skirtos šoninio kirpimo žnyplės, poliruotos iki veidrodinio blizgesio, smaila galvutė, KW, Visas ilgis: 115mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	726432 115
GTIN	4003773039761
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

**Modelis:**

Paviršius nupoliruotas iki veidrodinio blizgesio, todėl chromo dalelės neatsilupa ir nesukelia trukdžių. Stabilus, perdurtas ir lankstus lankstas. Dviguba spyruoklė atsidaro švelniai ir tolygiai. Rankenos su daugiakomponenčiu apvalkalu.

**Paskirtis:**

Tiksliam pjovimui, pvz., elektronikos ir tiksliosios mechanikos darbams.

**Standartas:**

DIN ISO 9654

**Apdirbama medžiaga:**

Rutuliniams guoliams skirtas plienas, pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu.

### Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos ilgis	14 mm
Galvutės plotis	11 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	0,3 - 1,3 mm
visas ilgis	115 mm
Kerpa vidutinio minkštumo vielą iki Ø	0,3 - 0,8 mm
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Medžiaga	Rutulinių guolių plienas

Galvutės forma	smailos
Norma	DIN ISO 9654
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 57 HRC)
Paviršius	poliruotas iki veidrodinio blizgesio
Produkto pavadinimo požymis	KW
Su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės