



## Greitaeigė freza MFH mini, su kiauryme, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 40/7mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221965 40/7
GTIN	2050001942012
Produktų klasė	250

### Techninis aprašymas

$\varnothing D_3$	33 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOGU 0303..
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	16 mm
Vidinis aušinimas	taip
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP, 1,2 Nm)
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	73 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	78 mm
Nuožulos ilgis $L$ , skirtas $\alpha_{\text{max}}$	31,3 mm

Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	0,55 laipsniai
Reguliuojamas kampas $\kappa$	15 laipsniai
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------