

Garant**Šoninio kirpimo žnyplės plastikui, lenktos 15°, KW, Visas ilgis: 130mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	725500 130
GTIN	4045197166395
Produktų klasė	71B

Aprašymas

Modelis:

Tiesios pjaunančiosios briaunos trumpiems pjūviams be aštrių kampų. Galvutė poliruota, kojelės su plastiko apvalkalu ir spyruokle.

15° lenkta galvutė. Reguliuojamas tvirtinimo varžtas sumažina pjaunančiųjų briaunų dilimą.

Paskirtis:

Tiesiam plastiko pertekliaus nukirpimui (**netinka metalui**).

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

visas ilgis	130 mm
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius	poliruota
Galvutė	lenktas 15°
Produkto pavadinimo požymis	KW
Su atidarymo spyruokle	taip

plastikui	taip
reguliuojamas tvirtinimo varžtas	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės

Priedai

Spyruoklė plastiko kirpimo žnyplėms Tipas 135/160	725510 135/160
---	----------------