

**ARIANA****Žarnų sistema 1/2 colio, Tipas: RD9,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	084420 RD9,5
GTIN	4037728311145
Produktų klasė	08J

**Aprašymas****Modelis:**

Lanksčių plastikinių žarnų sistema aušinimo skysčiui ir orui. Darbinis slėgis iki 6 bar, su laikikliais dyd. CLAMP iki 60 bar.

- **Veikia su visomis dažniausiai naudojamomis sistemomis be papildomo adapterio.**
- **Modulinė sujungimo sistema, individualiai kombinuojama naudojant montažines reples.**
- **Srauto dydis: maždaug 28 litrai/min. (1/2 colio), didžiausias išorinis Ø 26 mm.**

**Tiekimo sudėtis:**

4 apvalūs purkštukai, kurių vidinis Ø 9,5 mm

**Pastaba:**

3/8 colio – modelis pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Produkto rūšis	Aušinimo sistema
----------------	------------------