

Garant

Karštojo užspaudimo modulis, Tipas: SU1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	354210 SU1
GTIN	4045197801777
Produktų klasė	31E

Aprašymas

Modelis:

Karštojo užspaudimo prietaisas su integruotu oriniu aušintuvu karštojo užspaudimo pozicijoje. Maksimalus karštuoju būdu užspaudžiamo įrankio ilgis 500 mm. Lentynėlė ekranuojamoms poveržlėms. Karštojo užspaudimo prietaisas GARANT SU1

Paskirtis:

- Nuo kontūro priklausomas aušinimas.
- Kotų iš HM ir HSS užspaudimas ir atleidimas karštuoju būdu.
- Karštojo užspaudimo ribos Ø 3 – 32 mm.

Tiekimo sudėtis:

- 4 ekranuojamos poveržlės Ø 3 - 32 mm Nr. 354240.
- Fiksavimo varžtas.
- 1 pora nuo karščio apsaugančių pirštinių.

Priedai pasirinktinai:

- Tinkamas varstotas Nr. 354291.
- Atsarginės keičiamos poveržlės Nr. 354240.
- Baziniai įrankių laikikliai Nr. 354225 – 354227.
- Skirta aušinimo adapteriui aušinimui oru Nr. 354235 – 354236.
- Aušinimo elementas Nr. 354215 CU1.

Techninis aprašymas

Plotis	700 mm
Jungtis	3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Galia	11 kW
Aukštis	986 mm
Svoris	45 kg
Gylis	533 mm
Serija	SU1
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo aparatas

Priedai

Ekranuojančioji poveržlė riteiSU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm	354240 6-12
Atraminė įvorėskirta SK SK kūginiam kotui 40	354225 40
Ekranuojančioji poveržlė riteiSU1 Kai užspaudimo Ø 20-32 mm	354240 20-32
Nuo karščio saugančių pirštinių poraTempDex 710 Pirštinių dydis 9	094630 9
Aušinimo adapteris, ilgas4,5° Kai užspaudimo Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Atraminė įvorėskirta SK SK kūginiam kotui 30	354225 30
Aušinimo adapteris, ilgas4,5° Kai užspaudimo Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Atraminė įvorėskirta SK SK kūginiam kotui 50	354225 50
Aušinimo adapteris, trumpas4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354235 6-9
Aušinimo įvorė4,5° Kai užspaudimo Ø D1 14-16 mm	354260 14-16

Aušinimo įvorė4,5° Kai užspaudimo Ø D1 10-12 mm	354265 10-12
Aušinimo įvorė4,5° Kai užspaudimo Ø D1 10-12 mm	354260 10-12
Aušinimo įvorė3° Kai užspaudimo Ø D1 4 mm	354268 4
Ekranuojančioji poveržlė riteiSU1 Kai užspaudimo Ø 12-20 mm	354240 12-20
Aušinimo adapteris, trumpas4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Aušinimo įvorė4,5° Kai užspaudimo Ø D1 18-20 mm	354260 18-20
Aušinimo adapteris, ilgas4,5° Kai užspaudimo Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Aušinimo įvorė4,5° Kai užspaudimo Ø D1 6-8 mm	354260 6-8
Aušinimo įvorė4,5° Kai užspaudimo Ø D1 25-32 mm	354260 25-32
Nuo karščio saugančių pirštinių poraTempDex 710 Pirštinių dydis 11	094630 11
Aušinimo adapteris, ilgas4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354236 6-9
Aušinimo adapteris, trumpas4,5° Kai užspaudimo Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Aušinimo įvorė3° Kai užspaudimo Ø D1 12 mm	354268 12
Karščiui atsparių pirštinių pora Pirštinių dydis 8	094645 8
Darbastalis karštojo užspaudimo aparatui Plotis 1500 mm	354291 1500
Aušinimo įvorės ruošinys	354279
Aušinimo įvorė4,5° Kai užspaudimo Ø D1 3-5 mm	354260 3-5
Aušinimo įvorė4,5° Kai užspaudimo Ø D1 3-5 mm	354265 3-5
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Ekranuojančioji poveržlė riteiSU1 Kai užspaudimo Ø 3-5 mm	354240 3-5
Aušinimo adapteris, ilgas4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Aušinimo adapteris, trumpas4,5° Kai užspaudimo Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Aušinimo įvorė3° Kai užspaudimo Ø D1 8 mm	354268 8
Aušinimo įvorė3° Kai užspaudimo Ø D1 10 mm	354268 10
	354235 3-5,9

Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 3-5,9 mm

Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
--	--------------

Aušinimo įvorė 3° Kai užspaudimo Ø D1 5 mm	354268 5
--	----------

Nuo karščio saugančių pirštinių pora ActivArm® 42-474 Pirštinių dydis 10	094620 10
---	-----------

Aušinimo įvorė 3° Kai užspaudimo Ø D1 6 mm	354268 6
--	----------

Aušinimo įvorė 3° Kai užspaudimo Ø D1 3 mm	354268 3
--	----------

Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
--	----------------

Aušinimo įvorė 4,5° Kai užspaudimo Ø D1 6-8 mm	354265 6-8
--	------------