

Garant**Centruojantis spaustuvas, neutralus, Žiaunų plotis A: 80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360133 80
GTIN	4045197801296
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

Centruojantis spaustuvas lanksčiam naudojimui.

- **Kapsulėje esantis užveržimo mechanizmas užtikrina saugų darbą.**
- **Geras pakartojimo tikslumas 0,02 mm.**
- **Kintamas centro nustatymas $\pm 0,02$ mm.**
- **Grūdintos kontaktinės plokštumos.**
- **Tvirtas korpusas, iš įrankinio plieno, paviršius įzotintas.**

Privalumai:

Universalus.

- **Lankstus, mažo svorio.**

Paskirtis:

Idealu 5-ašiam apdirbimui, puiku ruošinių užspaudimui.

Tinka:

Tiesiai ant staklių stalo, keičiamo padėklo arba 3 krypčių konsolės Nr. 360156.

Tiekimo sudėtis:

Su galvučių rinkiniu Nr. 642700 dyd. E12.

Su 2 prispaudikliais.

Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo kumštelių variantai Nr. 360135 – 360151.

Techninis aprašymas

Užspaudimo jėga iki maks.	17 kN
Plotis	80 mm
Kėlimas	22 mm
Žiaunų plotis A	80 mm
Aukštis	50,2 mm
Ilgis	110 mm
Sukimo momentas	40 Nm
Svoris	2,5 kg
Atitinka spalvinį žymėjimą	ZC 80
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

Priedai

Keičiamų užspaudimo lūpų pora tipui 80	360143 80
HM (kietlydinio) keičiamų spaustuvo lūpų pora Tipui 80	360135 80
HM (kietlydinio) keičiamų spaustuvo lūpų pora tipui 80	360138 80
Prizminių užspaudimo lūpų pora Tipui 80	360148 80
HM (kietlydinio) keičiamų spaustuvo lūpų pora Tipui 80	360136 80
Keičiamų spaustuvo lūpų pora, minkštos Tipui 80	360145 80
Keičiamų užspaudimo lūpų pora tipui 80	360142 80
Keičiamų užspaudimo lūpų pora Tipui 80	360140 80
Keičiamų spaustuvo lūpų pora, minkštos Tipui 80	360146 80
HM (kietlydinio) keičiamų spaustuvo lūpų pora tipui 80	360137 80
Keičiamų užspaudimo lūpų pora Tipui 80	360141 80